

Záves CLIP 100°




- CLIP so zatváracou automatikou alebo bez zatváracieho automaticky (pero)
- Uhol otvorenia 100°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Montáž a demontáž dverí na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Webový kód

DQDGA

Používanie



Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI	Poniklované	71M2590B
	○ Bez pera			

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI		71M2550
CLIP	○ Bez pera	○ NI		70M2550.TL

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI		71M2580
CLIP	○ Bez pera	○ NI		70M2580.TL

Príslušenstvo

Príslušenstvo	BLUMOTION 973A
Vyhotovenie	Č. výrobku
Na nasadenie	973A0500.01

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	90M2503
S razbou	Blum	NI	90M2503.BP

Polonaložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI	Poniklované	71M2690B
	○ Bez pera			

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI		71M2650
CLIP	○ Bez pera	○ NI		70M2650.TL

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI		71M2680

Príslušenstvo

Príslušenstvo	BLUMOTION 973A
Vyhotovenie	Č. výrobku
Na nasadenie	973A0600

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	94M3603
S razbou	Blum	NI	94M3603.BP

Vložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI	Poniklované	71M2790B
	○ Bez pera			

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI		71M2750
CLIP	○ Bez pera	○ NI		70M2750.TL

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
CLIP	● S perom	● NI		71M2780

Príslušenstvo

Príslušenstvo	BLUMOTION 973A
Vyhotovenie	Č. výrobku
Na nasadenie	973A0700

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	94M3603
S razbou	Blum	NI	94M3603.BP

Príslušenstvo – všeobecné

			TIP-ON pre dverka	
Vyhotovenie	Pero	Č. výrobku		
Krátka verzia	○	956.1004		
Dlhá verzia	○	956A1004		
Dlhá verzia	●	956A1006		
● S perom	○ Bez pera			

	 Skrutka do drevotrieskovej dosky	
Ø (mm)	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

		Zarážacia matrica
Farba	Materiál	Č. výrobku
Oranžová	Plast	MZM.0040

Záves CLIP 100°



Webový kód
DQDGPA

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dveriek pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere





F Medzera

Polonaložené dvere



Vložené dvere



Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť naspäť o hrúbku čela FD +1.2 mm

Odstup misky TB

Presah čela FA (mm)																	
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																

Presah čela FA (mm)																	
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																


Presah čela FA (mm)																	
MD																	
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Navyše pri nastavení do strany +2 mm												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Odporúčame vyskúšať


Nastavenie




Montáž naskrutkovaním



INSERTA | montáž zarazením



Rozmery misky



Upozornenie na strany

Prehľad – CLIP top BLUMOTION CLIP top – závesy	71
Montážne podložky	144
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	151
Príslušenstvo – všeobecné	153
Prehľad – BLUMOTION pre dveria	157
Prehľad – TIP-ON pre dveria	171
Prehľad – pomôcky na spracovanie	591
Ďalšie technické informácie	698

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210

